

**Ecran "invisible"**

**P8.16**



Il s'agit d'un "cadre photo numérique" du commerce, avec écran LCD 800 X 480 pixels (L x H) dont le film polariseur collé en surface, a été enlevé.

**Utilisation:**

- Alimenter le cadre photo avec le bloc secteur 5 Vdc / 2 A fourni.
- L'écran est blanc.
- Positionner un polariseur linéaire devant l'écran. Une image apparaît.
- Les images enregistrées sur la carte micro SD défilent en diaporama, au rythme de 5 s.
- Pour figer une photo, appuyer sur la touche Pause ►|| de la télécommande ou à l'arrière de l'appareil.
- Appuyer à nouveau sur Pause pour reprendre la lecture.

**Images disponibles:**

- 1) Trois rectangles de couleur CYAN, MAGENTA et JAUNE.
- 2) Le mot "e-Lumi".
- 3) CE TEXTE EST ROUGE  
CE TEXTE EST BLEU  
CE TEXTE EST VERT
- 4) CE TEXTE EST MAGENTA  
CE TEXTE EST CYAN  
CE TEXTE EST JAUNE

Les couleurs perçues changent selon l'orientation du polariseur.